

HÜPPE Refresh pure



HÜPPE Refresh pure





Az egyedülálló csuklópánttechnika lehetővé teszi az ajtó befelé és kifelé nyílását. Bicolor formatervezés kiváló minőségű fényes krómhatású kiegészítővel.



Egyszerű tisztítás a belső, síkban lévő csuklópántoknak köszönhetően




Fali lécc integrált állítólécc technikával. Ezáltal nincsenek látható csavarok.



Az időtálló fogantyú kiemeli a kellemes használati tulajdonságokat



Választható



A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak

HÜPPE Refresh pure Négyszögletes





- Befelé, kifelé nyílik
- A szerelési méretet lásd az AB. függelékben.

Sarokbelépő nyílóajtó:


- Fali konzol, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.

Sarokbelépő nyílóajtó fix részel:


- Fali konzol, rögzített szegmens tartói, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.



Sarokbelépő nyílóajtó



Sarokbelépő nyílóajtó fix részel



Üveg Ajtó 8mm Rögzített szegmens 6mm



Választható



A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak

HÜPPE Refresh pure Négyszögletes




- Befelé és kifelé nyitás 90 foknál nagyobb szögben.
- Kádra való rövid oldalfal (SWK) esetén a fülkébe való ajtót kell használni.
- Fali konzol, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.
- A szerelési méretet lásd az AB. függelékben.


Nyílójajtó oldalfalhoz:

- Egyvonalba szerelt oldalfalhoz „Nyílójajtó oldalfalhoz” illeszthető.

Nyílójajtó oldalfalhoz		Nyílójajtó fülkébe	
Tálcára szerelés esetén	Padlószinttel egyvonalban WEM = Zuhanytálca beép. mérete	Tálcára szerelés esetén	Padlószinttel egyvonalban



Nyílójajtó
oldalfalhoz



Nyílójajtó fülkébe



Üveg 8mm



Választható



A zsanérok a
kabin belső részén
az üveggel egy
síkbán vannak

HÜPPE Refresh pure Négyszögletes




- Befelé és kifelé nyitás 90 foknál nagyobb szögben.
- Kádra való rövid oldalfal (SWK) esetén a fülkébe való ajtót kell használni.
- Fali konzol, rögzített szegmens tartói, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.
- A szerelési méretet lásd az AB. függelékben.


Nyílóajtó fix résszel oldalfalhoz:

- Az egyvonalban lévő oldalfal esetén az oldalfalhoz való ajtót kell használni.


Nyílóajtó fix résszel oldalfalhoz		Nyílóajtó fix résszel fülkébe	
Tálcára szerelés esetén	Padlószinttel egyvonalban WEM = Zuhanytálca beép. mérete	Tálcára szerelés esetén	Padlószinttel egyvonalban



Nyílóajtó fix résszel oldalfalhoz



Nyílóajtó fix résszel fülkébe



Üveg
Ajtó 8mm
Rögzített szegmens 6mm



Választható





A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak


HÜPPE Refresh pure Négyszögletes



- A szerelési méretet lásd az AB. függelékben.
- Az egyvonalban lévő oldalfal esetén az oldalfalhoz való ajtót kell használni.
- Rövid oldalfal esetén a fülkébe való ajtót kell használni.



Oldalfal



Üveg 8mm





Választható

HÜPPE Refresh pure Négyszögletes



- Befelé és kifelé 90 fokban nyílik
- Oldalfallal nem kombinálható.
- Fali konzol, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.
- A szerelési méretet lásd az AB. függelékben.




Lengőajtó fülkébe



Üveg 8mm



Választható





A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak


HÜPPE Refresh pure Negyedkörös



- Befelé, kifelé nyílik
- Fali konzol, rögzített szegmens tartói, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.
- A szerelési méretet lásd az AB. függelékben.




2 szárnyú nyílóajtó
fix résszel



Üveg 6mm



Választható





A zsanérok a
kabin belső részén
az üveggel egy
síkon vannak


HÜPPE Refresh pure Negyedköríves



- 90 foknál nagyobb szögben nyílik.
- B1 vagy B2 > 900 akkor az ajtó felöli profilt 5mm-es ferdeséggel kifelé kell szerelni
- Fali konzol, rögzített szegmens tartói, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.
- A szerelési méretet lásd az AB. függelékben.




1 szárnyú nyílóajtó
fix résszel



Üveg 6mm



Választható





A zsanérok a
kabin belső részén
az üveggel egy
síkon vannak


HÜPPE Refresh pure Ötszögletes



- Befelé, kifelé nyílik
- Fali konzol, rögzített szegmens tartói, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.
- A szerelési méretet lásd az AB. függelékben.




2 szárnyú nyílóajtó
fix résszel



Üveg 6mm



Választható





A zsanérok a
kabin belső részén
az üveggel egy
síkban vannak


HÜPPE Refresh pure Félköríves



- Befelé, kifelé nyílik
- A falprofilokat enyhén ferdén 7mm-el kifelé kell szerelni
- Fali konzol, rögzített szegmens tartói, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.
- A szerelési méretet lásd az AB. függelékben.



Nyílójáró



Üveg 6mm



Választható



A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak